

MASTER LEDspot LV

MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D

MASTER LEDspot MR16 燈管，為您提供類鹵素/白熾燈的暖色重點照明光束，是理想的改裝解決方案，適用於餐旅服務業的投射照明與一般照明應用，特別適合燈光永久開啟的公共區域，例如接待區、大廳、走廊、樓梯間和廁所。結構堅固的 MASTER LEDspot MR16 提供 24° 的光束角度，光束散射分明。產品燈光非紫外光，也不含紅外線，非常適於照射易受高溫影響的物體（食物、有機材質、畫作等）。

安全提示

- 作業溫度範圍介於 -20° C 至 45° C 環境溫度之間
- 僅可使用於乾燥或潮濕的位置，且大部分有燈座的開放式燈具需提供足夠的空間 (10 mm 的空氣流動空間)
- 不可用於緊急備用照明燈具或緊急出口照明

产品数据

一般資訊	
燈座基底	GU5.3
標稱使用壽命	25,000 h
切換週期	50,000
照明技術	LED
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
色碼	830 [CCT of 3000K]
光束角 (Nom)	24°
光通量	425 lm
光強 (標稱)	1,800 cd
色彩名稱	白色 (WH)
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	77.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	80

LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %
運轉與電力	
線路頻率	- Hz
輸入頻率	- Hz
耗電量	5.5 W
燈具電流 (標稱)	640 mA
相等瓦數	50 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱穩時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.7
電壓 (標稱)	12 V
溫度	
T 盒上限 (正常情況)	95 °C

MASTER LEDspot LV

控制與調光

可調光 否

機械與外罩

燈泡形狀 MR16

認證與應用

節能燈具產品 是

適合補強燈 是

能源消耗 kWh/1000 h - kWh

產品資料

下訂產品名稱 MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D

完整產品名稱 MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D

完整產品代碼 871869647607900

訂單代碼 929001146708

材質 Nr. (12NC) 929001146708


分子 - 每個包裝的數量 1

EAN/UPC - 產品/案例 8718696476079

分子 - 每一外盒包裝 10



EAN/UPC - 箱 8718696476086

二维绘图



Product	D	C
MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	50.2 mm	49 mm

光度数据



General uniform lighting - MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D

Light Distribution Diagram - MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D

MASTER LEDspot LV

