



MASTER LEDspot LV

MASTER LED 4-35W 2700K MR16 24D

MASTER LEDspot MR16 燈管，為您提供類鹵素/白熾燈的暖色重點照明光束，是理想的改裝解決方案，適用於餐旅服務業的投射照明與一般照明應用，特別適合燈光永久開啟的公共區域，例如接待區、大廳、走廊、樓梯間和廁所。結構堅固的 MASTER LEDspot MR16 提供 24° 的光束角度，光束散射分明。產品燈光非紫外光，也不含紅外線，非常適於照射易受高溫影響的物體（食物、有機材質、畫作等）。

安全提示

- 作業溫度範圍介於 -20° C 至 45° C 環境溫度之間
- 僅可使用於乾燥或潮濕的位置，且大部分有燈座的開放式燈具需提供足夠的空間 (10 mm 的空氣流動空間)
- 不可用於緊急備用照明燈具或緊急出口照明

产品数据

一般資訊	
燈座基底	GU5.3 [GU5.3]
標稱使用壽命	25,000 h
切換週期	50,000
照明技術	LED
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
色碼	827 [CCT of 2700K]
光束角 (Nom)	24 °
光通量	240 lm
光強 (標稱)	1,000 cd
色彩名稱	暖白光 (WW)
相關色彩溫度 (規範)	2700 K
光效 (額定) (標準)	65.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	80


LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %
90° 錐體內的光通量 (額定)	220 lm
運轉與電力	
線路頻率	- Hz
輸入頻率	- Hz
耗電量	4 W
燈具電流 (標稱)	520 mA
相等瓦數	35 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	立即完全點亮 s
功率因數 (比值)	0.7
電壓 (標稱)	12 V
溫度	
T 盒上限 (正常情況)	65 °C

MASTER LEDspot LV

控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡形狀	MR16 [2 吋/50mm]
認證與應用	
適合補強燈	是
能源消耗 kWh/1000 h	4 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	MASTER LED 4-35W 2700K MR16 24D


完整產品名稱	MASTER LED 4-35W 2700K MR16 24D
完整產品代碼	871869647619200
訂單代碼	929001147408
材質 Nr. (12NC)	929001147408
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696476192
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8718696476208

二维绘图



Product	D	C
MASTER LED 4-35W 2700K MR16 24D	50 mm	49 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MASTER LED 4-35W 2700K MR16 24D

Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 4-35W 2700K MR16 24D

MASTER LEDspot LV

