

**PHILIPS**

Eco passport

## MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER VALUE MR16 của Philips là một dòng sản phẩm thay thế cho Halogen MR16 điện áp thấp (12VAC). Bộ đèn này không chỉ ứng dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng nhất với các biến thể điện tử tiêu chuẩn Halogen 12V. Ngoài ra bộ đèn còn cho cường độ chùm sáng tương đương với bóng đèn Philips Halogen MR16 50W. Về hình dạng, đèn MASTER Value LED MR16 của Philips đảm bảo hình dạng trùng khớp 100% (hình dạng hoàn toàn giống với đèn Halogen.)



Our Eco passport



### Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A+
- Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định): 65,00 lm/W
- Công suất (Định mức) (Danh định): 4 W



### Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 25000 h



### Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,260 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,008 kg



### Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: No



### Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,035 kg

Energy efficiency ranking / External awards

