



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D

MASTER VALUE MR16 của Philips là một dòng sản phẩm thay thế cho Halogen MR16 điện áp thấp (12VAC). Bộ đèn này không chỉ ứng dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng nhất với các biến thể điện tử tiêu chuẩn Halogen 12V. Ngoài ra bộ đèn còn cho cường độ chùm sáng tương đương với bóng đèn Philips Halogen MR16 50W. Về hình dạng, đèn MASTER Value LED MR16 của Philips đảm bảo hình dạng trùng khớp 100% (hình dạng hoàn toàn giống với đèn Halogen.)

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Quang thông trong nón 90° (Định mức)	
Đế dui đèn	GU5.3 [GU5.3]	220 lm	
Tuổi thọ danh định (Danh định)	25000 h	Thông số vận hành và điện	
Chu kỳ bật/tắt	50000X	Công suất (Danh định)	4 W
Loại kỹ thuật	4-35W	Dòng điện bóng đèn (Danh định)	520 mA
Thông số kỹ thuật ánh sáng		Công suất tương đương	20 W
Mã màu	827 [CCT 2700K]	Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °	Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	instant full light
Quang thông (Danh định)	240 lm	Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Cường độ sáng (Danh định)	550 cd	Điện áp (Danh định)	12 V
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)	Nhiệt độ	
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2700 K	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	65,00 lm/W	Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Độ đồng nhất màu sắc	<6	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80		
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %		

MASTER VALUE LEDspot LV

Phê duyệt và Ứng dụng

Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	4 kWh


Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869647621500
Tên sản phẩm khác	MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D

EAN/UPC - Sản phẩm	8718696476215
Mã đơn hàng	929001147508
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001147508
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,035 kg

Cảnh báo và An toàn


Bản vẽ kích thước




LED VLE 3.4-20W GU5.3 827 MR16 36D

Product	D	C
MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D	50 mm	49 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



SDLD_LEDspotL_0114-Light distribution diagram



MASTER VALUE LEDspot LV

