



# MASTER VALUE LEDs pot LV

## MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D

MASTER LEDspot MR16 燈管，為您提供類鹵素/白熾燈的暖色重點照明光束，是理想的改裝解決方案，適用於餐旅服務業的投射照明與一般照明應用，特別適合燈光永久開啟的公共區域，例如接待區、大廳、走廊、樓梯間和廁所。結構堅固的 MASTER LEDspot MR16 提供 24° 的光束角度，光束散射分明。產品燈光非紫外光，也不含紅外線，非常適於照射易受高溫影響的物體（食物、有機材質、畫作等）。

### 产品数据

基本資訊	
接口	GU5.3 [ GU5.3]
標稱使用時間 (標稱)	25000 h
開關週期	50000X
技術類型	4-35W
照明科技	
色碼	827 [ CCT of 2700K]
Beam Angle (Nom)	36 °
光分佈	36D [ 中等光束]
光通量 (標稱)	240 lm
光通量 (額定) (標稱)	240 lm
光強 (標稱)	550 cd
色彩名稱	暖白色 (WW)
額定光束角	36 °
相關色溫 (標稱)	2700 K
光效 (額定) (標稱)	65.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	80
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	220 lm
運作和電氣	
Power (Rated) (Nom)	4 W
燈具電流 (標稱)	520 mA
相等瓦數	20 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	instant full light
功率因數 (標稱)	0.7
電壓 (標稱)	12 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	65 °C
控制調光	
可調光	No
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
適合重點照明	Yes


# MASTER VALUE LEDspot LV

能源消耗 kWh/1000 h	4 kWh
<b>產品參數</b>	
完整產品碼	871869647621500
訂購產品名稱	MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D
EAN/UPC - 產品	8718696476215
訂購代碼	929001147508

分子 - 零件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10
材質編號(12NC)	929001147508
淨重 (件)	0.035 kg

## 安全提示


## 二维绘图



LED VLE 3.4-20W GU5.3 827 MR16 36D

Product	D	C
MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D	50 mm	49 mm

## 光度数据



SDDL\_LEDspotL\_0114-Light distribution diagram

