

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

Οι λαμπτήρες MASTER LEDbulb αποδίδουν ρυθμιζόμενης έντασης φως δημιουργώντας φιλόξενη και ζεστή ατμόσφαιρα. Με τη μοναδική τους σχεδίαση αποδίδουν ομοιόμορφο θερμό λευκό φως και αποτελούν ιδανική πρόταση αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού και κατάλληλοι για δημόσιους χώρους και χώρους υποδοχής, όπως εισόδους ξενοδοχείων, διαδρόμους, σκάλες, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Είναι σχεδιασμένοι για αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων, προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης διατηρώντας την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με τους περισσότερους ρυθμιστές έντασης φωτισμού (dimmers τύπου leading-edge).

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	B22 [B22]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	822-827 [tunable warm white]
Φωτεινή ροή	470 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)



Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	78,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	6 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	37 mA

MASTER LEDbulb

Αντίστοιχη ισχύς	40 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	85 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	A60 [A 60 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Όχι

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
EyeComfort	Ναι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
Full EOC	871869648130100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	MLED6/B22/CL/DT ΛΑΜΠ. LED
Κωδικός παραγωγέας	48130100
Αρ. υλικού (12NC)	929001150602
Τοπικός κωδικός	MLED6/B22/CL/DT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696481301
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696481318

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Product
MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

