

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

MASTER LEDbulbs varma och välkomnande ljus gör den idealisk för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där ljuset alltid är tänt, t. ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Lamporna är kompatibla med befintliga armaturer och är enkla att byta ut, vilket innebär stora energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljuskvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan MASTER LEDbulbs kombineras med de flesta vanliga dimmers på marknaden.

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex (nom)	
Socket	B22 [B22]		80
EU RoHS-kompatibel	Ja	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Nominell livslängd (nom)	25000 h	Drift och elektricitet	
Driftcykel	50000X	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Teknisk typ	6-40W	Power (Rated) (Nom)	6 W
Ljusteknik		Lampström (nom)	37 mA
Färgkod	822-827 [inställbart varmvitt]	Motsvarande effekt	40 W
Ljusflöde (nom)	470 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	instant full light
Korrelerad färgtemperatur (nom)	- K	Effektfaktor (nom)	0.7
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,00 lm/W	Spänning (nom)	220-240 V
Färgbeständighet	<6		

MASTER LEDbulb

Temperatur

T-Case max. (nom)	85 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Klar
----------------------	------


Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	No
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869648130100
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696481301
Beställningsnummer	48130100
Räknare – Antal per förpackning	1
SAP-räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001150602
Nettovikt (stycke)	0,076 kg

Måttskiss




LED DT 6-40W B22 A60 CL

Product

MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

Fotometriska data



MASTER LEDbulb

