

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL MASTER LEDbulb

LEDowe źródło światła w kształcie tradycyjnej żarówki, zamiennik źródeł żarowych o mocy 40W, 60W, 75W i 100W



Our eco passport

Firma Signify wskazuje drogę, aby życie było jaśniejsze a świat lepszy. W naszych działaniach projektowych wprowadzamy innowacje w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i większych korzyści dla świata, w którym żyjemy.

Wiemy, że jest to ważne dla Ciebie, dlatego zaprojektowaliśmy Paszport Eco wyjaśniający środowiskowe i społeczne znaczenie naszych produktów w ośmiu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i ekologicznego projektowania, jakie stosujemy już od 1994 roku.



Etykieta

- Ściemnialna: tak
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A+
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 78,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6 W



Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 25000 h



Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,415 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg



Substancje

- Zgodność z normą UE RoHS: Tak



Masa i materiały

- Waga netto (szt.) SAP: 0,076 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Więcej informacji:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.