



Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W, 12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit


Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	E27 [E27]		<6
Durée de vie nominale	25.000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	50.000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
		Consommation électrique	6 W
		Courant lampe (nom.)	37 mA
		Puissance équivalente	40 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	822-827 [tunable warm white]		
Flux lumineux	470 lm		
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		
Efficacité lumineuse (nominale)	78,00 lm/W		

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh


EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Nom de produit complet	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Code EOC	871869648128800
Code de commande	48128800
Code 12NC	929001150802
Code de commande local	MB6-40WE27
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696481288
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696481295

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

