



MASTER lâmpada LED

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

A MASTER GLOW LEDbulb A60 7W proporciona um brilho regulável para obter um ambiente convidativo, e o seu design único irradia uma luz acolhedora em todas as direcções, tornando-a uma verdadeira alternativa à lâmpada incandescente. A MASTER LEDbulb A55 6W fornece uma luz suave e quente regulável. As MASTERLEDbulbs são particularmente adequadas a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, onde a luz está sempre acesa. Compatível com instalações com um casquilho E27 e concebido para substituição de lâmpadas incandescentes de 40W, as MASTER LEDbulbs possibilitam enormes poupanças de energia e minimizam o custo de manutenção sem comprometer a qualidade da luz. Pode ser utilizado em conjunto com a maioria dos interruptores de regulação de luz de última geração, permitindo poupanças adicionais que ajudarão os proprietários de estabelecimentos de hotelaria a recuperar o investimento ao fim de um ano.

Avisos e Segurança

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Dados do produto

Informações gerais		Designação da cor	
Casquilho	E27 [E27]		Branco quente (WW)
Vida útil nominal	25.000 h	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	78,00 lm/W
Ciclo de comutação	50.000	Consistência da cor	<6
Tecnologia de iluminação	LED	Color rendering index (CRI)	80
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	822-827 [tunable warm white]	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Fluxo Luminoso	470 lm	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
		Consumo de Energia	6 W

MASTER lâmpada LED

Corrente de lâmpada (Nom.)	37 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
-------------------------	-------

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]


Aprovação e aplicação

Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Sim

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Nome do produto completo	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Código do produto completo	871869648128800
Código de encomenda	48128800
N.º material (12NC)	929001150802
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696481288
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696481295

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER lâmpada LED

