



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER LEDbulbs varma och välkomnande ljus gör den idealisk för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Lamporna är kompatibla med befintliga armaturer och är enkla att byta ut, vilket innebär stora energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljuskvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan MASTER LEDbulbs kombineras med de flesta vanliga dimmers på marknaden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	6-40W

Ljusteknik	
Färgkod	822-827 [inställbart varmvitt]
Ljusflöde (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200-2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampström (nom)	37 mA

Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	instant full light
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	No
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh

MASTER LEDbulb


Produktdata

Fullständig produktkod	871869648128800
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696481288
Beställningsnummer	48128800
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001150802
Nettovikt (stycke)	0,076 kg

Varning och Säkerhet

Måttskiss



LED DT 6-40W E27 A60 CL

Product

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Fotometriska data

