



Lámparas LED prémium: regulables y características

LEDBulb 8.5-60W E27 WW CL WGD

Creá un ambiente cálido y atractivo con las lámparas LED Philips Premium regulables. Las lámparas LED Philips WarmGlow ofrecen una nueva experiencia para los LED regulables, ya que permiten regular los niveles de la luz en los tonos cálidos de las lámparas tradicionales. Podés cambiar el ambiente de iluminación funcional a una atmósfera atractiva y acogedora.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	8.5-60W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	822-827 [blanco cálido ajustable]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo lumínico (nom.)	806 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2200-2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	110 °C

Lámparas LED prémium: regulables y características

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Clara
-----------------------	-------

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869678876900
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	LEDBulb 8.5-60W E27 WW CL WGD
EAN/UPC - Producto	8718696788769
Código de pedido	929001150911
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001150911
Peso neto (pieza)	0,060 kg



Plano de dimensiones



LED DT 9-60W E27 A60 CL

Product	D	C
LEDBulb 8.5-60W E27 WW CL WGD	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



Lámparas LED prémium: regulables y características

