

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb A60 7W kan dimmes, og skaper en innbydende og varm atmosfære. Det unike designet gir et varmt lys i alle retninger, noe som gjør lyskilden til et reelt alternativ til glødepæren. MASTER LED A55 6W gir et mykt og varmt lys som kan dimmes, og er spesielt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40 W glødelamper. MASTER LED gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten. Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.



### Our Eco passport

Signify fører an mot bedre belysning og en bedre verden. Som en del av designprosessen driver vi nyskaping vi for å redusere miljøpåvirkningen, og skaper større fordeler for den verden vi lever i.

Vi vet at dette er viktig for deg også. Derfor har vi utviklet et eco-pass som forklarer den miljømessige og sosiale ytelsen til produktene våre på åtte bærekraftige fokusområder, og disse har blitt utviklet som en del av vår bærekraftige designprosess siden 1994.



#### Energi

- Kan dimmes: Ja
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A+
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.): 94 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 8.5 W



#### Sirkulær

- Nominell levetid (nom.): 25000 h



#### Emballasje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,415 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg



#### Vekt og materialer

- Nettovekt (stykk): 0,076 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Les mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.