



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičkou E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,7
Technický typ	8.5-60W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	822-827 [nastavitelná teplá bílá]	Maximální teplota (jmen.)	110 °C
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Regulovatelné	Ano
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2200-2700 K	Mechanical and Housing	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W	Úprava žárovky	Čirá
Konzistence barev	<6	Approval and Application	
Index barevného podání (jmen.)	80	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Výrobek šetřící energií	Yes
Operating and Electrical		Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Power (Rated) (Nom)	8,5 W	Product Data	
Proud zdroje (jmen.)	45 mA	Úplný kód výrobku	871869648132500
Ekvivalentní příkon	60 W		


MASTER LEDbulb

Objednací název produktu	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
EAN/UPC – výrobek	8718696481325
Objednací kód	48132500
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001150932
Celková hmotnost (kus)	0.076 kg

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy



LED DT 9-60W E27 A60 CL

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje

