



MASTER LED Estándar

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Las lámparas MASTER LEDBulb proporcionan un efecto de luz para un ambiente acogedor y cálido. Su diseño exclusivo emite una luz cálida en todas las direcciones, convirtiéndolas en una alternativa real a las lámparas incandescentes. Son ideales para las aplicaciones de iluminación general en el sector de la hostelería, concretamente para áreas públicas como vestíbulos, pasillos o huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDBulb son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución directa de las bombillas incandescentes y . Asimismo, suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin que afecte a la calidad de la luz. Se pueden utilizar con la mayoría de los reguladores de última generación, aportando aún más eficacia que ayudará a los hosteleros a recuperar su inversión en tan sólo un año.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	E27 [E27]	Consistencia del color	<6
Marca correspondiente a ReddotDesign Award Winner	Ganador del premio de diseño Reddot 2016	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	8.5-60W	Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Código de color	822-827 [blanco cálido ajustable]	Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Flujo lumínico (nom.)	806 lm	Equivalente de potencia	60 W
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	806 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Temperatura del color con correlación (nom.)	2200-2700 K	Factor de potencia (nom.)	0.7
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V

MASTER LEDEstándar

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	110 °C
---------------------------	--------

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Clara
-----------------------	-------

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869648132500
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
EAN/UPC - Producto	8718696481325
Código de pedido	48132500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001150932
Peso neto (pieza)	0,076 kg

Advertencias y seguridad



Plano de dimensiones



LED DT 9-60W E27 A60 CL

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



MASTER LEEstándar

