




MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER Plastic LEDbulb -lamppuvalikoiman himmennettävällä hehkutehosteella voit luoda kutsuvan lämpimän ilmapiirin. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan hotellien ja ravintoloiden yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen muotoilu antaa lämmintä valoa kaikkiin suuntiin, minkä ansiosta se todella korvaa hehkulamput. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin, tai portaikkoihin, joissa valaistus on aina päällä. Lamppu sopii nykyisiin E27-kantaisiin valaisimiin, ja lamppu on suunniteltu korvaamaan hehkulamput. MASTER Plastic LEDbulb -lamput säästävät energiaa 80 % perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna ja tuottavat valoa, joka miellyttää silmää. Jopa 25 000 tunnin käyttöikä minimoi huoltokulut. Lamppuja voidaan käyttää yhdessä useimpien uusien himmentimien kanssa, mikä parantaa tehokkuutta entisestään ja helpottaa halutun tunnelman luomista.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Toimintalämpötila-alue ulottuu -20 celsiusasteesta 45 celsiusasteeseen
- Voidaan käyttää vain kuivissa tai kosteissa tiloissa ja avoimissa valaisimissa, joiden lampunpidikkeillä on tarpeeksi tilaa (10 mm vapaata ilmatilaa)
- Ei tarkoitettu turva- tai poistumistievalaisimiin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [tunable warm white]
Valovirta	806 lm

Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	94 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	8,5 W

MASTER LEDbulb

Lampun virta (nim.)	45 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,7
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	110 °C
------------------------	--------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]

Merkinnät ja luokitukset


Energiaa säästävä tuote	Kyllä
-------------------------	-------

Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
Koko tuotenimi	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
Full EOC	871869648132500
Paikallisen koodin kuvaus	4720931
Tilauskoodi	48132500
Tuotekoodi (12NC)	929001150932
Paikallinen koodi	4720931
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696481325
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696481332

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb

