



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb A60 7W kan dimmes, og skaper en innbydende og varm atmosfære. Det unike designet gir et varmt lys i alle retninger, noe som gjør lyskilden til et reelt alternativ til glødepæren. MASTER LED A55 6W gir et mykt og varmt lys som kan dimmes, og er spesielt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40 W glødelamper. MASTER LED gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten. Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	8.5-60W
Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [innstillbar varmhvit]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	94 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
lyskildestrom (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	110 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

MASTER LEDbulb

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869648132500
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
EAN/UPC – produkt	8718696481325
Bestillingskode	48132500
El-nummer	3711134
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001150932
Nettovekt (stykk)	0,076 kg

Warnings and safety

Målskisse



LED DT 9-60W E27 A60 CL

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometriske data



MASTER LEDbulb

