



MASTER lâmpada LED

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

A MASTER GLOW LEDbulb A60 7W proporciona um brilho regulável para obter um ambiente convidativo, e o seu design único irradia uma luz acolhedora em todas as direcções, tornando-a uma verdadeira alternativa à lâmpada incandescente. A MASTER LEDbulb A55 6W fornece uma luz suave e quente regulável. As MASTERLEDbulbs são particularmente adequadas a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, onde a luz está sempre acesa. Compatível com instalações com um casquilho E27 e concebido para substituição de lâmpadas incandescentes de 40W, as MASTER LEDbulbs possibilitam enormes poupanças de energia e minimizam o custo de manutenção sem comprometer a qualidade da luz. Pode ser utilizado em conjunto com a maioria dos interruptores de regulação de luz de última geração, permitindo poupanças adicionais que ajudarão os proprietários de estabelecimentos de hotelaria a recuperar o investimento ao fim de um ano.

Avisos e Segurança

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Dados do produto

| Informações gerais | | Designação da cor | |
|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| Casquilho | E27 [E27] | | Branco quente (WW) |
| Vida útil nominal | 25.000 h | Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 94 lm/W |
| Ciclo de comutação | 50.000 | Consistência da cor | <6 |
| Tecnologia de iluminação | LED | Color rendering index (CRI) | 80 |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim | LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |
| Caraterísticas técnicas da luz | | Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
| Código da cor | 822-827 [tunable warm white] | Frequência de linha | 50 to 60 Hz |
| Fluxo Luminoso | 806 lm | Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |
| | | Consumo de Energia | 8,5 W |

MASTER lâmpada LED

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 45 mA |
| Potência equivalente | 60 W |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz | 0,5 s |
| Fator de potência (Fração) | 0,7 |
| Tensão (Nom.) | 220-240 V |

Temperatura

| | |
|-------------------------|--------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 110 °C |
|-------------------------|--------|

Controlos e regulação

| | |
|-----------|-----|
| Regulável | Sim |
|-----------|-----|

Características mecânicas e compartimento

| | |
|-----------------------|---------------|
| Acabamento da lâmpada | Transparente |
| Formato da lâmpada | A60 [A 60 mm] |

Aprovação e aplicação


| | |
|-----------------------------------|-----|
| Produto energeticamente eficiente | Sim |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|--|-------|
| Adequado para a iluminação de acentuação | Não |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 9 kWh |
| EyeComfort | Sim |

Dados do produto


| | |
|---|--------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL |
| Nome do produto completo | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL |
| Código do produto completo | 871869648132500 |
| Código de encomenda | 48132500 |
| N.º material (12NC) | 929001150932 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC - Produto/caixa | 8718696481325 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| EAN/UPC - Caso | 8718696481332 |

Desenho dimensional



| Product | D | C |
|-----------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 60 mm | 110 mm |

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER lâmpada LED

