



Essential LEDtube T5 Mains

MASTER LEDtube 600mm 7.5W840 G5 I

Essential LEDtube T5 是一款經濟實惠的 LED 解決方案，可用於汰換 T5 日光燈。飛利浦 Essential LEDtube T5 Mains 採別出心裁的設計，能夠直接安裝於線電壓運作的燈具，並且提供適用於一般照明用途的自然燈光效果，同時還可立即實現節能效益，是一款十分環保的照明解決方案。

产品数据

基本資訊	
接口	G5 [G5]
標稱使用時間 (標稱)	40000 h
開關週期	50000X

照明科技	
色碼	840 [CCT of 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	160 °
光通量 (標稱)	800 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	83
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %

運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.9

電壓 (標稱)	19 V
---------	------

溫度	
T 環境 (最大)	45 °C
T 環境 (最小)	-20 °C
T 儲存 (最大)	65 °C
T 儲存 (最小)	-40 °C
T 盒上限 (標稱)	60 °C

控制調光	
可調光	否

機械和殼體	
產品長度	600 mm


應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
節能產品	Yes
適合重點照明	No
認證標誌	RoHS compliance KEMA Keur certificate CE 標示

Essential LEDtube T5 Mains

能源消耗 kWh/1000 h	9 kWh
產品參數	
完整產品碼	694793910974600
訂購產品名稱	MASTER LEDtube 600mm 7.5W840 G5 I
EAN/UPC - 產品	6947939109746
訂購代碼	929001154910

分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	20
材質編號(12NC)	929001154910
淨重 (件)	0.076 kg


二维绘图




TLED T5 19V 7.5W-14W 800lm160D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm 7.5W840 G5 I	15.8 mm	21.0 mm	548.0 mm	555.0 mm	562.0 mm


光度数据



LED Lamps, LEDtubes, MASTER LEDtube 600mm 7.5W 4000K G5 I



LED Lamps, LEDtubes, MASTER LEDtube 600mm 7.5W 4000K G5 I



Essential LEDtube T5 Mains

