



Essential LED tubes T5 Mains

MASTER LEDtube 600mm 7.5W865 G5 I

Essential LEDtube T5 mang đến công nghệ LED với giá cả phải chăng, thay thế đèn huỳnh quang T5. Nhờ thiết kế độc đáo, đèn có thể được lắp trực tiếp trong các bộ đèn được đấu nguồn trực tiếp. Sản phẩm thân thiện môi trường vì mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho ứng dụng chiếu sáng chung, và tiết kiệm năng lượng.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5 [G5]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	865 [CCT 6500K]
Góc chùm sáng (Danh định)	160 °
Quang thông (Danh định)	800 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Danh định)	7.5 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	600 mm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Nhiệt độ	
Hệ số công suất (Danh định)	0.9
Điện áp (Danh định)	19 V
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	60 °C

Essential LED tubes T5 Mains

Dấu phê duyệt	Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur Dấu CE
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	9 kWh
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	694793910976000
Tên sản phẩm khác	MASTER LEDtube 600mm 7.5W865 G5 I

EAN/UPC - Sản phẩm	6947939109760
Mã đơn hàng	929001155010
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	20
Số vật liệu (12 chữ số)	929001155010
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,076 kg



Bản vẽ kích thước



TLED T5 19V 7.5W-14W 800lm160D 6500K G5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm 7.5W865 G5 I	15,8 mm	21,0 mm	548,0 mm	555,0 mm	562,0 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



LED Lamps, LEDtubes, MASTER LEDtube 600mm 7.5W 6500K G5 I

LED Lamps, LEDtubes, MASTER LEDtube 600mm 7.5W 6500K G5 I



Essential LED tubes T5 Mains

