



Lámparas LED prémium SceneSwitch

SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	100.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865/830 [CCT of 6500K/3000K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	luz natural fría/blanco
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	84,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9,5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	100 mA
Equivalente en potencia en vatios	70 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Forma del foco	A60 [A 60 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	10 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL
Nombre del producto completo	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL


Full EOC	871869679112700
Código del pedido	929001155991
N.º de material (12NC)	929001155991
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696791127
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718696791134

Plano de dimensiones




Product	D	C
SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	61 mm	111 mm

Datos fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL



Spectral Power Distribution Colour - SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Datos fotométricos



General uniform lighting - SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL

Light Distribution Diagram - SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL

