



Lámparas LED prémium SceneSwitch

SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	100000X
Ajustes de tipo técnico	9.5-70 W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865/830 [CCT de 6,500 K/3,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	150 °
Ajustes del flujo lumínico	806 lm
Ajustes del flujo lumínico (nominal)	806 lm
Designación de color	Luz de día fría/blanco
Ajustes de temperatura del color con correlación	6500/3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	84,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ajustes de potencia (nominal)	9.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	100 mA
Equivalente de potencia	70 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Mate
-----------------------	------

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869679112700
Nombre de producto del pedido	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL

EAN/UPC - Producto	8718696791127
--------------------	---------------

Código de pedido	929001155991
------------------	--------------


Cantidad por paquete	1
----------------------	---

Numerador - Paquetes por caja exterior	4
--	---

N.º de material (12NC)	929001155991
------------------------	--------------

Peso neto (pieza)	0,028 kg
-------------------	----------


Plano de dimensiones




Bulb A60 220-240V 9W-60W 806lm E27 ND

Product	D	C
SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	61 mm	111 mm

Datos fotométricos





Scene Switch 9.5-60W A60 830 FR



Scene Switch 9.5-60W A60 865 FR

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Datos fotométricos



Scene Switch 9.5-60W A60 806lm

Scene Switch 9.5-60W A60 806lm

