



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu


Obecné informace		Vstupní frekvence		50 až 60 Hz
Patice krytky	E14 [E14]	Spotřeba energie		4 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)		35 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon		25 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřívání do 60 % světla		0.5 s
Světelně technické		Účinnost (zlomek)		0.4
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)		220-240 V
Světelný tok	250 lm	Teplota okolí		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Maximální teplota (jmen.)		75 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Řízení a stmívání		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62,50 lm/W	Stmívatelné		Ne
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály		
Index podání barev (CRI)	80	Povrchová úprava žárovky		Matná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky		B35 [B 35 mm]
Provozní a elektrické				
Frekvence sítě	50 to 60 Hz			

CorePro LEDcandle

Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR
Celý název výrobku	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR
Full EOC	871829178701300


Objednací kód	78701300
Číslo materiálu (12NC)	929001157402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291787013
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718291787020

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35

FR

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

