



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [E14]
ReddotDesign Award	ReddotDesign Award-Gewinner 2016
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	4-25W

Elektrische Kenndaten	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Nennlichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	62,50 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	75 °C

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
------------------	-----------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh

Produkt Daten

Gesamt-Produktcode	871829178701300
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Produkt	8718291787013
Bestellcode	78701300
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001157402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


Abmessungsskizzen




LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Photometrische Daten




© Philips Lighting B.V. Page 1/17



CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 FR B35


CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

