




CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	62,50 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR
Gesamt-Produktcode	871829178701300
Bestellcode	78701300
Material-Nr. (12NC)	929001157402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291787013
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718291787020


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35

FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

