



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	E14 [E14]		4 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Ekvivalentní příkon	25 W
Technický typ	4-25W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,4
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]		
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62,50 lm/W	Mechanical and Housing	
Konzistence barev	<6	Úprava žárovky	Mléčná
Index barevného podání (jmen.)	80	Approval and Application	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

CorePro LEDcandle

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871829178703700
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR
EAN/UPC – výrobek	8718291787037

Objednací kód	78703700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001157502
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg



Rozměrové výkresy



LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje



CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45



SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

