

# CorePro LED Kerzenund Tropfenlampenform

## CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	62,50 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	75 ℃

Datasheet, 2023, Mai 15 Änderungen vorbehalten

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Lichtregelung und Dimmen	
	Nation
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45
	FR

Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45
	FR
Gesamt-Produktcode	871829178705100
Bestellcode	78705100
Material-Nr. (12NC)	929001157602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718291787051
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718291787068

## Abmessungsskizzen

Product	D	С
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

### **Photometrische Daten**



General uniform lighting - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

## CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

#### **Photometrische Daten**

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

#### Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der