



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	4-25W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	62,50 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Elektrische Kenndaten	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	75 °C

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [P 45mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871829178705100

Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8718291787051
Bestellcode	78705100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001157602
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

Photometrische Daten




CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

