



CorePro LEDVelas y Esféricas

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

La lámpara CorePro LEDesférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

Datos del producto

| Información general | |
|--------------------------|------------|
| Base de casquillo | E27 [E27] |
| Vida útil nominal (nom.) | 15000 h |
| Ciclo de conmutación | 50000X |
| Tipo técnico | 4-25W |

| Datos técnicos de la luz | |
|--|----------------------|
| Código de color | 827 [CCT de 2700 K] |
| Flujo lumínico (nom.) | 250 lm |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.) | 250 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 2700 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 62,50 lm/W |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 80 |
| Lmf al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |

| Operativos y eléctricos | |
|-------------------------|------------|
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4 W |

| | |
|--|-----------|
| Corriente de lámpara (nom.) | 35 mA |
| Equivalente de potencia | 25 W |
| Hora de inicio (nom.) | 0,5 s |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.) | 0.5 s |
| Factor de potencia (nom.) | 0.4 |
| Voltaje (nom.) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---------------------------|-------|
| Temperatura máxima (nom.) | 75 °C |

| Controles y regulación | |
|------------------------|----|
| Regulable | No |

| Mecánicos y de carcasa | |
|------------------------|-----------------|
| Acabado de la lámpara | Esmerilado (FR) |

| Aprobación y aplicación | |
|---|-------|
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A+ |
| Consumo energético kWh/1000 h | 4 kWh |


CorePro LEDVelas y Esféricas

Datos de producto

| | |
|-------------------------------|--|
| Código de producto completo | 871829178705100 |
| Nombre de producto del pedido | CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR |
| EAN/UPC - Producto | 8718291787051 |
| Código de pedido | 78705100 |

| | |
|--|--------------|
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 10 |
| N.º de material (12NC) | 929001157602 |
| Peso neto (pieza) | 0,040 kg |



Plano de dimensiones




LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 87 mm |

Datos fotométricos



CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45




CorePro LEDVelas y Esféricas

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

