



Standard-LED-Kerzen und -Lüster

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Standard-LED-Kerzen sind mit bestehenden E27-Halterungen kompatibel und sind für die Nachrüstung von Glühlampen, Halogen- und Energiesparkerzen konstruiert. Sie bieten große Energieeinsparungen und minimieren die Wartungskosten. Die Standard-LED-Kerze ist perfekt für die normale Beleuchtung. Sie bieten ein wunderschönes Licht und die verlässliche Leistung, die Sie von der LED-Technologie erwarten, zu einem günstigen Preis.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	E14 [E14]		
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	50.000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	470 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	5,5 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	85,45 lm/W	Äquivalente Leistung	40 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperatur	
		Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C

Standard-LED-Kerzen und -Lüster


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Gesamtbezeichnung des Produkts	LED candle/luster CorePro candle ND
	5.5-40W E14 827 B35 FR
Gesamt-Produktcode	871829176238600
Bestellcode	76238600
Material-Nr. (12NC)	929001157702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291762386
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718291762393


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR


Standard-LED-Kerzen und -Lüster

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

