



Velas y reflejos metálicos LED estándar

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Las lámparas LED Vela estándar son compatibles con las luminarias existentes con portalámparas LED o E27 y están diseñadas para la sustitución retrocompatible de bombillas de vela incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Suponen un importantísimo ahorro energético y minimizan los costes de mantenimiento. Son ideales para sus necesidades de iluminación básicas. Proporcionan la hermosa iluminación y la fiabilidad de funcionamiento que se esperan de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,45 lm/W
Consistencia del color	<6


Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5

Velas y reflejos metálicos LED estándar

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Sí



Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
Nombre completo del producto	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871829176238600
Código de pedido	76238600
Código 12NC	929001157702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291762386
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718291762393

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR


Velas y reflejos metálicos LED estándar

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

