



Standaard LED- kaarslampen en - kogellampen

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Standaard LED-kaarslampen zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en zijn ontworpen als retrofitvervanging van kaarsvormige gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen. Ze bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten. De Standaard LED-kaarslamp is perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Hij levert het prachtige licht en de prestaties die u van de LED-technologie verwacht, voor een betaalbare prijs.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,45 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80


LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Standaard LED-kaarslampen en -kogellampen

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35 [B 35 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR



Volledige productnaam	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871829176238600
Bestelcode	76238600
Materiaalnr. (12NC)	929001157702
Lokale code	CC5.5-40W827E14
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291762386
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718291762393

Maatschets



Product	D	C
CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR


Standaard LED-kaarslampen en -kogellampen

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

