



Standard LED-stearinlys og -prismer

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Standard LED-stearinlys er kompatible med eksisterende armaturer med en E27-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av gløde-, halogen og spare-stearinlys. De gir store energibesparelser og reduserte vedlikeholdskostnader. Standard LED-stearinlys er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine. CorePro LED gir et nydelig lys og den pålitelige ytelsen du forventer av LED-teknologi. Alt til en rimelig pris.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85,45 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
---	------

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,5 W
lyskildestrom (nom.)	50 mA
Effekten som tilsvare	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V


Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C

Standard LED-stearinlys og -prismer

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B35 [B 35 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR


Fullstendig produktnavn	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871829176238600
Lokal kodebeskrivelse	3711232
Bestillingskode	76238600
Materialenr. (12NC)	929001157702
Lokal bestillingskode	3711232
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291762386
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718291762393

Målskisse




Product	D	C
CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR


Standard LED-stearinlys og -prismer

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

