



Velas y gotas LED versión estándar

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	5,5-40W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo lumínico (nom.)	470 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C

Velas y gotas LED versión estándar

Controles y regulación

Regulable No

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Mate

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

Consumo energético kWh/1000 h 6 kWh

Datos de producto

Código de producto completo 871869678870700

Nombre de producto del pedido LED candle/luster CorePro candle ND
5.5-40W E14 827 B35 FR

EAN/UPC - Producto 8718696788707

Código de pedido 929001157771


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 6

N.º de material (12NC) 929001157771

Peso neto (pieza) 0,030 kg


Plano de dimensiones




LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR

Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Datos fotométricos




Philips Lighting B.V. Page 1/17



CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND


Velas y gotas LED versión estándar

Datos fotométricos




SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

