



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	SI
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85,45 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

CorePro LEDcandle

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	SI
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR
Nome completo prodotto	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR



Full EOC	871869647489100
Codice d'ordine	47489100
Codice materiale (12NC)	929001157802
Codice locale	CORELUS40E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696474891
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696474907

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR


CorePro LEDcandle

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

