



CorePro Vela LED

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais		Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	
Casquilho	E14 [E14]		0.5 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Fator de potência (Nom.)	0.5
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Tensão (Nom.)	220-240 V
Ciclo de comutação	50000X	Temperatura	
Tipo técnico	5.5-40W	T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Dados técnicos de luminosidade		Controles e regulação	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]	Regulável	false
Fluxo luminoso (Nom.)	470 lm	Dados mecânicos e de revestimento	
Designação da cor	Warm White (WW)	Acabamento da lâmpada	Fosco
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K	Forma da lâmpada	P45 [P 45 mm]
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85,45 lm/W	Aprovação e aplicação	
Consistência da cor	<6	Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Dados do produto	
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Código do produto completo	871869647489100
Dados elétricos e de funcionamento		Nome de produto da encomenda	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	EAN/UPC – Produto	8718696474891
Power (Rated) (Nom)	5,5 W	Código de encomenda	47489100
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA		
Potência equivalente	40 W		
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s		

CorePro Vela LED

Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001157802

Peso líquido SAP (Peça)	0,040 kg
-------------------------	----------



Desenho dimensional



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Dados fotométricos



CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND

CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND



SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro Vela LED

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

