

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL MASTER LEDcandle

Philips MASTER LEDcandles en -lusters leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en lichtkronen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.



Our Eco passport



Energie

- Dimbaar: Ja
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A+
- Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.): 75 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6 W



Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 25000 h



Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,205 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,014 kg



Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: No



Gewicht en materialen

- Netto gewicht (per stuk): 0,063 kg

Energy efficiency ranking / External awards

