



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Philips MASTER LEDcandles en -lusters leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en lichtkronen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	6-40W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	822-827 [Instelbaar warm wit]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampstroom (nom.)	35 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder

MASTER LEDcandle

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869647479200
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
EAN/UPC - Product	8718696474792

Bestelcode	47479200
Local Code	MLCDT40WE27B38
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001157902
Netto gewicht (per stuk)	0,063 kg

Maatschets



Candle 220-240V 6W-40W 470lm 2700K E27 D

Product

MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Fotometrische gegevens

