



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	822-827 [tunable warm white]
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80


LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	6 W
Lamp Current (Nom)	35 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	B38
Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Full EOC	871869647479200
Kod zamówienia	47479200
Materiał Nr (12NC)	929001157902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696474792
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696474808

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38 mm	112 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

MASTER LEDcandle

