



MASTER vela LED

MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido. Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção. As lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas

Dados do produto


Informações gerais		Consistência da cor	
Casquilho	E27 [E27]	Color rendering index (CRI)	<6
Vida útil nominal	25.000 h	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	80
Ciclo de comutação	50.000		70 %
Tecnologia de iluminação	LED	Funcionamento e características elétricas	
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Código da cor	822-827 [tunable warm white]	Consumo de Energia	6 W
Fluxo Luminoso	470 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Designação da cor	Branco quente (WW)	Potência equivalente	40 W
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
		Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s

MASTER vela LED

Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	95 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	B38
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Não


Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Nome do produto completo	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Código do produto completo	871869647479200
Código de encomenda	47479200
N.º material (12NC)	929001157902
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696474792
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696474808

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38 mm	112 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

