



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	1.055 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	10,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	95 mA
Wattforbrugsækivalent	75 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]

CorePro LEDbulb

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	397619
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830
Full EOC	871869649752400



Beskrivelse af lokal kode	2057803876
Ordrekode	49752400
Materialenr. (12NC)	929001162332
Lokal ordrekode	2057803876
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696497524
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696497531

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830


CorePro LEDbulb

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

