



CorePro LEDbulb - Plastic

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	1.055 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80


LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (nom.)	95 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDbulb - Plastic

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	397619
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830


Volledige productnaam	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830
Full EOC	871869649752400
Bestelcode	49752400
Materiaalnr. (12NC)	929001162332
Lokale code	CB75W830E27
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696497524
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696497531

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830


CorePro LEDbulb - Plastic

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

