



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Med sit nye design passer Master LED-spot LV AR111 nu til de fleste G53-armaturer som en optimal eftermonteringsløsning. Lyskilden skaber en strålende visuel effekt i anvendelser i detailhandlen og hotel- & restaurantbranchen, f.eks. i butikker, udstillingslokaler og gallerier. Lyset i høj kvalitet får de ægte farver frem i varerne og fremhæver deres skønhed. Den har også en lang levetid med en enestående vedligeholdelse af lumen og farver. Den smukke lyskilde udsender en veldefineret stråle med mange spredningsvinkler, så den passer til mange forskellige anvendelsesområder. Den anvender Philips' patenterede løsning for at sikre, at den er kompatibel med et bredt udvalg af elektroniske halogentransformere i standardudførelse med 12 V og har samtidigt en høj lysintensitet svarende til AR111 halogenspots med 50 W, 75 W eller 100 W.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G53 [G53]
Normeret levetid	40.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	927
Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Lysstrøm	560 lm
Lysstyrke (nom.)	2.900 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	50,91 lm/W
Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	560 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	11 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1.300 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s

MASTER LEDspot LV AR111

Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	AR111
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	13 kWh
EyeComfort	Ja

Målskitse




Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Full EOC	871869651488700
Beskrivelse af lokal kode	2057804927
Ordrekode	51488700
Materialenr. (12NC)	929001169802
Lokal ordrekode	2057804927
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696514887
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696514894

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	111 mm	62 mm


Product
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111


Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

