



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

Új, tökéletesen illeszkedő dizájnya révén a Master LEDspot LV AR111 most már a legtöbb G53 lámpatesttel kombinálható valódi kiegészítő megoldásként. A lámpa ragyogó vizuális hatást ér el a kiskereskedelmi és vendéglátási alkalmazásokban, például boltokban, bemutatótermekben és galériákban. A minőségi világítás kihozza az áruk színét, és kiemeli a szépségüket. Tartós megoldás nagy fényáram- és színmegmaradással. A dizájnos lámpák jól körülhatárolt fénysugárral rendelkeznek, és sokféle sugárzási szöget biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz. A Philips szabadalmaztatott megoldása révén a termék a standard 12 V-os elektronikus halogén transzformátorok széles választékával kompatibilis. A termékek az 50, 75 és 100 W-os AR111 halogén spotlámpáékval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást biztosítanak.

### Termék adatok

| Általános információ            |           |
|---------------------------------|-----------|
| Fejlesztés - foglalat           | G53 [G53] |
| Névleges élettartam             | 40 000 h  |
| Kapcsolási ciklus               | 50 000    |
| Lighting Technology             | LED       |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen      |

| Technikai adatok                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Színkód                           | 930 [CCT of 3000K] |
| Sugárzási szög (névleges)         | 24 fok             |
| Fényáram                          | 580 lm             |
| Fényerősség (névleges)            | 3 000 cd           |
| Színmegjelölés                    | Fehér (WH)         |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000 K             |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges)                            | 52,73 lm/W |
| Szinkonzisztencia                                                | <3         |
| Színvisszaadási index (CRI)                                      | 90         |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %       |
| Fényáram 90°-os kúpban (névleges)                                | 580 lm     |


| Működtetés és elektronika   |          |
|-----------------------------|----------|
| Hálózati frekvencia         | - Hz     |
| Bemeneti frekvencia         | - Hz     |
| Teljesítményfelvétel        | 11 W     |
| Fényforrás árama (névleges) | 1 300 mA |
| Teljesítmény-egyenérték     | 50 W     |
| Indulási idő (névleges)     | 0,5 s    |

## MASTER LEDspot LV AR111

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Felfutási idő 60%-os fényáramig             | 0.5 s  |
| Teljesítménytényező (tört)                  | 0.7    |
| Feszültség (névleges)                       | 12 V   |
| <b>Hőmérséklet</b>                          |        |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) | 70 °C  |
| <b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b>      |        |
| Szabályozható                               | Igen   |
| <b>Mechanika és tokozás</b>                 |        |
| Fényforrásbúra formája                      | AR111  |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |        |
| Megfelel kiemelő világításhoz               | Igen   |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra              | 13 kWh |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| EyeComfort                          | Igen                                 |
| <b>Termékadatok</b>                 |                                      |
| A termék megrendelési neve          | MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D |
| Teljes terméknev                    | MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D |
| Full EOC                            | 871869651490000                      |
| Rendelési kód                       | 51490000                             |
| Cikkszám (12NC)                     | 929001169902                         |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                    |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8718696514900                        |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 6                                    |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8718696514917                        |

### Méretezett rajza




| Product                              | D      | C     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D | 111 mm | 62 mm |


| Product                              |
|--------------------------------------|
| MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D |

## MASTER LEDspot LV AR111

## Fotometriai adatok




### Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D



**Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D**

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

**Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D**

## MASTER LEDspot LV AR111

