

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D MASTER LEDspot LV AR111

Bodový světelný zdroj Master LEDspot LV AR111 s novým dokonale kompatibilním designem nyní funguje s většinou svítidel G53 jako opravdové řešení modernizace. Tento světelný zdroj vytváří zářivý vizuální efekt, který najde uplatnění v maloobchodě a pohostinství, jako např. v obchodech, prezentačních místnostech a v galeriích. Vysoká kvalita světla vyzdvihuje skutečné barvy zboží a zvýrazňuje jeho krásu. Má také dlouhou životnost, po kterou si zachovává silný jmenovitý světelný tok a barvy. Krásně navržený světelný zdroj nabízí dobře definovaný paprsek s množstvím vyzařovacích úhlů, aby vyhověl různým použitím. Nejenže využívá patentované řešení společnosti Philips s cílem zajistit kompatibilitu s širokým výběrem standardních 12V halogenových elektronických transformátorů, ale rovněž vydává vysokou intenzitu paprsku, která je shodná s halogenovými 50W, 75W nebo 100W bodovými reflektory AR111.



Our Eco passport



Energie

- Regulovatelné: Ano
- Štítek energetické účinnosti (EEL): A
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 50,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 11 W



Kruhovost

- Jmenovitá životnost (jmen.): 40000 h



Balení

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg



Látky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: No



Hmotnost a materiály

- Celková hmotnost (kus): 0,160 kg

Energy efficiency ranking / External awards

