



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D

Bodový světelný zdroj Master LEDspot LV AR111 s novým dokonale kompatibilním designem nyní funguje s většinou svítidel G53 jako opravdové řešení modernizace. Tento světelný zdroj vytváří zářivý vizuální efekt, který najde uplatnění v maloobchodě a pohostinství, jako např. v obchodech, prezentačních místnostech a v galeriích. Vysoká kvalita světla vyzdvihuje skutečné barvy zboží a zvýrazňuje jeho krásu. Má také dlouhou životnost, po kterou si zachovává silný jmenovitý světelný tok a barvy. Krásně navržený světelný zdroj nabízí dobře definovaný paprsek s množstvím vyzařovacích úhlů, aby vyhověl různým použitím. Nejenže využívá patentované řešení společnosti Philips s cílem zajistit kompatibilitu s širokým výběrem standardních 12V halogenových elektronických transformátorů, ale rovněž vydává vysokou intenzitu paprsku, která je shodná s halogenovými 50W, 75W nebo 100W bodovými reflektory AR111.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G53 [ G53]
Jmenovitá životnost (jmen.)	40000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	11-50W
Light Technical	
Kód barvy	927
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °
Rozptyl světla	40D [ Medium beam]
Světelný tok (jmen.)	550 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	550 lm
Svitivost (jmen.)	1100 cd

Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	40 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	50,00 lm/W
Konzistence barev	<3
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	550 lm
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	11 W
Proud zdroje (jmen.)	1300 mA

# MASTER LEDspot LV AR111

Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V

## Temperature

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
---------------------------	-------

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

## Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh
-----------------------------	--------

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869651492400
Objednávací název produktu	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D
EAN/UPC – výrobek	8718696514924
Objednávací kód	51492400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001170002
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg



## Rozměrové výkresy



LED D 11-50W 927 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	111 mm	62 mm


## Fotometrické údaje




MASTER LEDspot LV AR111 50W G53 927 40D

# MASTER LEDspot LV AR111


## Fotometrické údaje



## Životnost



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

