


MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

Új, tökéletesen illeszkedő dizájnja révén a Master LEDspot LV AR111 most már a legtöbb G53 lámpatesttel kombinálható valódi kiegészítő megoldásként. A lámpa ragyogó vizuális hatást ér el a kiskereskedelmi és vendéglátási alkalmazásokban, például boltokban, bemutatótermekben és galériákban. A minőségi világítás kihozza az áruk színét, és kiemeli a szépségüket. Tartós megoldás nagy fényáram- és színmegmaradással. A dizájnos lámpák jól körülhatárolt fénysugárral rendelkeznek, és sokféle sugárzási szöget biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz. A Philips szabadalmaztatott megoldása révén a termék a standard 12 V-os elektronikus halogén transzformátorok széles választékával kompatibilis. A termékek az 50, 75 és 100 W-os AR111 halogén spotlámpákéval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást biztosítanak.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G53 [G53]
Névleges élettartam	40 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	930 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	40 fok
Fényáram	570 lm
Fényerősség (névleges)	1 150 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	51,82 lm/W
Színkonzisztencia	<3
Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	570 lm

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	- Hz
Bemeneti frekvencia	- Hz
Teljesítményfelvétel	11 W
Fényforrás árama (névleges)	1 300 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s

MASTER LEDspot LV AR111

Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	12 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	AR111

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	13 kWh

EyeComfort	Igen


Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
Teljes terméknév	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
Full EOC	871869651494800
Rendelési kód	51494800
Cikkszám (12NC)	929001170102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696514948
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696514955

Méretezett rajza




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	111 mm	62 mm



Product
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D


Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

Élettartam





Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com
2023, Április 29 - az adatok változhatnak