



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G53 [ G53]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	11-50W
Ljusteknik	
Färgkod	930 [ CCT av 3 000K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusflöde (nom)	570 lm
Ljusstyrka (nom)	1150 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	51,82 lm/W

Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	570 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	11 W
Lampström (nom)	1300 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	12 V

# MASTER LEDspot LV AR111

## Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

## Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----


## Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869651494800
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
EAN/UPC - Produkt	8718696514948
Beställningsnummer	51494800
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001170102
Nettovikt (stycke)	0,160 kg

## Måttskiss





LED D 11-50W 930 AR111 40D

## Product

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D


## Fotometriska data



MASTER LEDspot LV AR111 50W G53 930 40D

# MASTER LEDspot LV AR111

## Fotometriska data



SDPO\_LEDspotL\_0026-Spectral Power distribution

## Livslängd



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

