

MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

Új, tökéletesen illeszkedő dizájnja révén a Master LEDspot LV AR111 most már a legtöbb G53 lámpatesttel kombinálható valódi kiegészítő megoldásként. A lámpa ragyogó vizuális hatást ér el a kiskereskedelmi és vendéglátási alkalmazásokban, például boltokban, bemutatótermekben és galériákban. A minőségi világítás kihozza az áruk színét, és kiemeli a szépségüket. Tartós megoldás nagy fényáram- és színmegmaradással. A dizájnos lámpák jól körülhatárolt fénysugárral rendelkeznek, és sokféle sugárzási szöget biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz. A Philips szabadalmaztatott megoldása révén a termék a standard 12 V-os elektronikus halogén transzformátorok széles választékával kompatibilis. A termékek az 50, 75 és 100 W-os AR111 halogén spotlámpákéval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást biztosítanak.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G53 [G53]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	40000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
Műszaki típus	15-75W

Technikai adatok	
Színkód	927
Sugárzási szög (névleges)	24 °
Fényáram (névleges)	800 lm
Fényerősség (névleges)	3900 cd
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	53,33 lm/W
Színkonzisztencia	<3
Color Rendering Index (Nom)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	800 lm

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	- Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	15 W
Fényforrás árama (névleges)	1800 mA
Teljesítmény-egyenérték	75 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s

MASTER LEDspot LV AR111

Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.7
Feszültség (névleges)	12 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	74 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékossági címke (EEL)	A
Megfelel kiemelő jellegű világításhoz	Yes

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	17 kWh

Termékadatok

Teljes termékkód	871869651496200
A termék megrendelési neve	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D
EAN/UPC - termék	8718696514962
Rendelési kód	51496200
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	929001170202
Nettó tömeg (darab)	0,160 kg


Méretezett rajza




LED D 15-75W 927 AR111 24D

Product
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

Fotometriai adatok






MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 927 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriai adatok




SDPO_LEDspotL_0027-Spectral Power distribution

Élettartam



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

© 2020 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.