



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G53 [G53]
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	15-75W

Ljusteknik	
Färgkod	927
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusfördelning	24D [Medium beam]
Ljusflöde (nom)	800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	800 lm
Ljusstyrka (nom)	3900 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Nom. spridningsvinkel	24 °

Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	53,33 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	800 lm


Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampström (nom)	1800 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7

MASTER LEDspot LV AR111

Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	74 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869651496200
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D
EAN/UPC - Produkt	8718696514962
Beställningsnummer	51496200
E-nummer	8291421
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001170202
Nettovikt (stycke)	0,160 kg



Måttskiss



LED D 15-75W 927 AR111 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	111 mm	62 mm


Fotometriska data




MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 927 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriska data



Livslängd



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

